

NH-8008 高效过滤液体硅胶半面罩

滤棉盒与面具装配方法



- 将滤棉卡口与面具吸气阀卡口对接
- 按顺时针方向扭转滤棉至卡定位
- 拆卸时逆时针方向扭转半圈即可 (如示意图)



- 四阀设计，国内首创，专利产品
- 四阀流量，低阻力
- 高级液体硅胶面罩，抗油性、耐用，密合性好
- 隐蔽型呼气阀，卫生、安全
- 可调节型头带，卡扣安装



四阀设计，呼、吸气大流量、低阻力，视野宽大，液体硅胶材质，柔软、轻巧、耐用。双层阀盖保护，更卫生、更安全。
包装：6个/盒
36个/箱

NH-8002 No: 8002



可过滤各类颗粒物和有机异味及油性颗粒物。KP100
包装：40个/盒
240个/箱

NH-8001 No: 8001



可有效过滤各类颗粒物及非油性颗粒物。KN100
包装：40个/盒
240个/箱